

Garant**Draadsnij-snelwisselhouder, HSK-A 63, Tapbereik: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334652 M3-12
GTIN	4045197488541
Artikelklasse	31P

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

Met kogelgeleidingsbus voor lichtlopende, spelingvrije lengtecompensatie.

Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: ISO 12164-1

Lengtecompensatie druk: 7,5 mm

Lengtecompensatie trek: 7,5 mm

Buiten-Ø D: 41 mm

Binnen-Ø D₁: 19 mm

Afkoppellengte A-maat: 72 mm

Technische beschrijving

Binnen-Ø D ₁	19 mm
Afkoppellengte A-maat	72 mm
Lengtecompensatie trek	7,5 mm
Lengtecompensatie druk	7,5 mm
Buiten-Ø D	41 mm
Tapbereik	M3 – M12
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Producttype	Taphouder

Accessoires

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335645 10
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335610 11
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335420 4,5
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335610 9
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335645 6
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335420 10

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335420 11
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335610 10
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335610 6
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335645 9
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 63	309880 63
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335610 8
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335420 7
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335420 8
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335645 8
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335420 9
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335645 7
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335420 6
Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 8-delig	335460
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335610 7
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335610 4,5