

Garant**eco-Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 50 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319061 50
GTIN	4045197578778
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Technische beschrijving

Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
b_2	50 mm
b_1	100 mm
h_6	60 mm
h_2	34 mm
Schacht-Ø d_1	50 mm
h_5	35 mm
l_2	55 mm
h_1	25 mm
l_1	30 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname