

**Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 20 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319060 20
GTIN	4045197223937
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Technische beschrijving

h ₆	25 mm
----------------	-------

h_5	30 mm
h_1	16 mm
b_2	30 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
l_1	16 mm
Schacht-Ø d_1	20 mm
h_2	22 mm
l_2	30 mm
b_1	55 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname

Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------