

HOLEX**Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling, M6 – 20, Tapschacht-Ø: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	335430 12
GTIN	4045197152596
Artikelklasse	32H

Omschrijving**Uitvoering:**

Snelwisselinzetstukken **zonder** veiligheidsslipkoppeling.

Toepassing:

Voor ontkoppelbare taphouders.

Opmerking:

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.

Technische beschrijving

Tapschacht-Ø	12 mm
Schacht-vierkant	9 mm
Tapbereik	M6 – 20
Buiten-Ø D	46 mm

Schacht-Ø d	31 mm
Aansluitlengte L	35 mm
Afkoppellengte H	11 mm
Producttype	Snelwissel inzetstuk