



Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling, M3 – 12, Tapschacht-Ø: 8mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 335420 8 |
| GTIN | 4045197152497 |
| Artikelklasse | 32H |

Omschrijving

Uitvoering:

Snelwisselinzetstukken **zonder** veiligheidsslipkoppeling.

Toepassing:

Voor ontkoppelbare taphouders.

Opmerking:

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---------|
| Tapschacht-Ø | 8 mm |
| Schacht-vierkant | 6,2 mm |
| Tapbereik | M3 – 12 |
| Buiten-Ø D | 30 mm |

| | |
|------------------|----------------------|
| Schacht-Ø d | 19 mm |
| Aansluitlengte L | 21,5 mm |
| Afkoppellengte H | 7 mm |
| Producttype | Snelwissel inzetstuk |