

**HOLEX****Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling, M3 – 12, Tapschacht-Ø: 11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	335610 11
GTIN	4045197152701
Artikelklasse	32H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Snelwisselinzetstukken **met** veiligheidsslipkoppeling.

**Toepassing:**

voor blindgatboringen.

**Opmerking:**

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.

**Technische beschrijving**

Tapschacht-Ø	11 mm
Schacht-vierkant	9 mm
Tapbereik	M3 – 12
Buiten-Ø D	32 mm

Schacht-Ø d	19 mm
Aansluitlengte L	21,5 mm
Afkoppellengte H	25 mm
Producttype	Snelwissel inzetstuk