



## Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling, M14 – 33, Tapschacht-Ø: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	335640 20
GTIN	4045197336057
Artikelklasse	32H

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Snelwisselinzetstukken **met** veiligheidsslipkoppeling.

**Toepassing:**

voor blindgatboringen.

**Opmerking:**

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.

### Technische beschrijving

Tapschacht-Ø	20 mm
Schacht-vierkant	16 mm
Tapbereik	M14 – 33
Buiten-Ø D	72 mm

Schacht-Ø d	48 mm
Aansluitlengte L	55,5 mm
Afkoppellengte H	45 mm
Producttype	Snelwissel inzetstuk