



Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 20, Boring d2 (H6): 16 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319150 16
GTIN	4045197191076
Artikelklasse	32V

Omschrijving

Toepassing:

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: E

Kleurcode VDI-schacht: VDI 20

Buiten-Ø d₃: 36 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Technische beschrijving

Boring d ₂ (H6)	16 mm
l ₁ -0,2	67 mm
l ₂	54 mm
Buiten-Ø d ₃	36 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 20
d ₆	50 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20

Producttype

VDI-gereedschapsopname