

Garant**eco-Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 25 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319161 25
GTIN	4045197528629
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Schachtbreedte b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	25 mm
Schachtbreedte b ₃	19 mm
l ₁	55 mm
b ₂	33 mm
b ₁	58 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 25
h ₂	22 mm
h ₆	30 mm
h ₁	16 mm
h ₅	25 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname