

Garant**eco-Gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 30 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319171 30
GTIN	4045197523808
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Schachtbreedte b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Technische beschrijving

b_2	35 mm
b_1	70 mm
Schacht-Ø d_1	30 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
h_5	28 mm
h_1	20 mm
h_6	38 mm
l_1	70 mm
h_2	29 mm
Schachtbreedte b_3	17 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname