

Garant**eco-Gereedschapsopname vorm C2 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 40 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319111 40
GTIN	4045197523754
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Schachtbreedte b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Technische beschrijving

h_6	48 mm
h_1	25 mm
l_1	85 mm
b_1	85 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
h_5	32,5 mm
Schacht-Ø d_1	40 mm
h_2	34 mm
Schachtbreedte b_3	20,5 mm
b_2	42,5 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname