

Garant**eco-Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 50 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319161 50
GTIN	4045197578808
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Schachtbreedte b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø d_1	50 mm
b_1	100 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
h_1	25 mm
h_6	60 mm
Schachtbreedte b_3	26 mm
h_2	34 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
b_2	50 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname