

**Garant****eco-Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 50 mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	319101 50
GTIN	4045197578785
Artikelklasse	31V

## Omschrijving

**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.**

**Toepassing:**

voor vlak insteken.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Schachtbreedte b<sub>3</sub>: 26 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

## Technische beschrijving

Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
$b_1$	100 mm
$l_1$	100 mm
Schacht- $\varnothing d_1$	50 mm
$h_6$	60 mm
$h_1$	25 mm
$b_2$	50 mm
$h_5$	50 mm
$h_2$	34 mm
Schachtbreedte $b_3$	26 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname