


Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 20 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319160 20
GTIN	4045197373762
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Schachtbreedte b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Technische beschrijving

b ₂	27 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Schachtbreedte b ₃	13 mm

h_5	25 mm
h_2	22 mm
Schacht- \varnothing d_1	20 mm
l_1	55 mm
h_1	16 mm
b_1	52 mm
h_6	30 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname