



Slang, 0,075×1,2 m, Toepassingsgebied: UNI



Bestelgegevens

Bestelnummer	084385 UNI
GTIN	2050001710697
Artikelklasse	08J

Omschrijving

Uitvoering:

Olie- en chemicaliënbindvlies met **buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht)**, hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De bindvliezen zijn van 100% polypropyleen en **geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën**. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. **Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden**. Artikelen in de uitvoering **OIL** nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering **UNI** nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën). Ideaal voor het beperken en absorberen van vloeistoffen rond lekkagepunten en in nauwe tussenruimtes. Vloeistoffen worden goed tegengehouden. Met vlokken gevulde slangen en kussens.

Technische beschrijving

Kleur	grijs
Toepassingsgebied	UNI
Maximaal absorptievermogen	80 l
Levering st./doos	20

Producttype

Slang