

**Gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 20 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319170 20
GTIN	4045197373816
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Schachtbreedte b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Technische beschrijving

h ₂	22 mm
b ₂	27 mm

l_1	55 mm
b_1	52 mm
h_1	16 mm
Schacht-Ø d_1	20 mm
h_5	25 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Schachtbreedte b_3	13 mm
h_6	30 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname