



MicroClamp, HSK-E 25 A = 37, Type: 0,2-3



Bestelgegevens

Bestelnummer	308382 0,2-3
GTIN	4045197556851
Artikelklasse	31H

Omschrijving

Uitvoering:

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Rondloop < 0,01 mm.
- Over te brengen draaimoment 7 Nm.
- Toegestaan toerental: 60000 omw./min.
- Toegestaan aanhaalmoment 2 Nm.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880.

Opnamenorm: DIN 69893

Opnamenorm: ISO 12164-1

Vorm: E

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min⁻¹

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Buiten-Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Reservespansleutel: 627425_2

Technische beschrijving

Spanbereik Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Reservespansleutel	627425_2

Ø D ₂	12 mm
Buiten-Ø D	19 mm
Opname	HSK-E 25 A = 37
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Verspaningsstrategie	HSC

Accessoires

Sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep
Zeskant 2 mm

627425 2