



Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 50 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319160 50
GTIN	4045197373793
Artikelklasse	32V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Schachtbreedte b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Technische beschrijving

h ₂	41 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
h ₁	32 mm

h_6	60 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Schachtbreedte b_3	26 mm
l_1	100 mm
Schacht- \varnothing d_1	50 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname