



Gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 50 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319170 50
GTIN	4045197373847
Artikelklasse	32V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Schachtbreedte b₃: 30 mm

h₅: 50 mm

Technische beschrijving

h ₁	32 mm
h ₆	60 mm

h_2	41 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
b_2	50 mm
Schachtbreedte b_3	30 mm
Schacht- \varnothing d_1	50 mm
h_5	50 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname