

Garant

Whistle-Notch-opname, PSC 63 kort, Span-Ø D1: 18mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	308510 18
GTIN	4045197486257
Artikelklasse	31C

Omschrijving

Uitvoering:

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met schuin spanvlak (2°) volgens DIN1835 vorm E en DIN6535 vorm HE (= Whistle-Notch).

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309885, dopsleutel nr. 309893.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D ₁	18 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Opname	PSC 63 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldonhouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/308510-18>