



Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 50, Boring d2 (H6): 40 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319255 40
GTIN	4045197373885
Artikelklasse	32V

Omschrijving

Toepassing:

voor het boren met wisselplaatboor met koelvoelstoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: E

Kleurcode VDI-schacht: VDI 50

Buiten-Ø d₃: 65 mm

l₁ -0,2: 90 mm

l₂: 73 mm

Technische beschrijving

l ₂	73 mm
l ₁ -0,2	90 mm
Buiten-Ø d ₃	65 mm
Boring d ₂ (H6)	40 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 50
d ₆	98 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50

Producttype

VDI-gereedschapsopname