



Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 40, Boring d2 (H6): 16 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319250 16
GTIN	4045197191151
Artikelklasse	32V

Omschrijving

Toepassing:

voor het boren met wisselplaatboor met koelvoelstoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: E

Kleurcode VDI-schacht: VDI 40

Buiten-Ø d₃: 36 mm

l_{1 -0,2}: 67 mm

l₂: 54 mm

Technische beschrijving

Boring d ₂ (H6)	16 mm
l _{1 -0,2}	67 mm
l ₂	54 mm
Buiten-Ø d ₃	36 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40
d ₆	83 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40

Producttype

VDI-gereedschapsopname