



Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 40, Boring d2 (H6): 32 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319250 32
GTIN	4045197191182
Artikelklasse	32V

Omschrijving

Toepassing:

voor het boren met wisselplaatboor met koelvoelstoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: E

Kleurcode VDI-schacht: VDI 40

Buiten-Ø d₃: 52 mm

l₁ -0,2: 71 mm

l₂: 63 mm

Technische beschrijving

l ₂	63 mm
l ₁ -0,2	71 mm
Boring d ₂ (H6)	32 mm
Buiten-Ø d ₃	52 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40
d ₆	83 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40

Producttype

VDI-gereedschapsopname