



## Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 40, Boring d2 (H6): 40 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	319250 40
GTIN	4045197191199
Artikelklasse	32V

### Omschrijving

#### Toepassing:

voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Vorm: E

Kleurcode VDI-schacht: VDI 40

Buiten-Ø d<sub>3</sub>: 65 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 90 mm

l<sub>2</sub>: 73 mm

### Technische beschrijving

Buiten-Ø d <sub>3</sub>	65 mm
l <sub>1</sub> -0,2	90 mm
l <sub>2</sub>	73 mm
Boring d <sub>2</sub> (H6)	40 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40

Producttype

VDI-gereedschapsopname