



Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 30, Boring d2 (H6): 25 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319200 25
GTIN	4045197191120
Artikelklasse	32V

Omschrijving

Toepassing:

voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: E

Kleurcode VDI-schacht: VDI 30

Buiten-Ø d₃: 45 mm

l₁ -0,2: 75 mm

l₂: 59 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø d ₃	45 mm
Boring d ₂ (H6)	25 mm
l ₂	59 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 30
d ₆	68 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30

Producttype

VDI-gereedschapsopname