

SWISS TOOLS

**boorstanghouder links, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting – A-maat:
40/15-110mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	320406 40/15-110
GTIN	2050001715159
Artikelklasse	36D

Omschrijving
Opmerking:

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610–320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

Reservedeel	P05
Plaatafmeting	15
As-puntafstand f	22 mm
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Minimale voorboor-Ø D ₁ min	40 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Schacht-Ø	40 mm
Nuttige lengte L _N	90 mm
Opname	PSC
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Instelhoek κ	107,5 graden
Producttype	Boorstanghouder