



Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 11L



Bestelgegevens

Bestelnummer	338450 11L
GTIN	4045197603678
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor draadschacht- \varnothing d_2	14 mm
Verlengstuk L_3	330 mm
Verlengstuk \varnothing D_3	14 mm
Verlengstuk \varnothing D_4	22 mm
Verlengstuk K_2	11 mm
Verlengstuk L_2	90 mm
Voor opspanlengte l_1	40 mm

Voor vierkant K_1	11 mm
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M18
Producttype	Verlengstuk