



## Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 7L



### Bestelgegevens

Bestelnummer	338450 7L
GTIN	4045197603593
Artikelklasse	32H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistof toevoer.

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Verlengstuk $\varnothing D_3$	9 mm
Verlengstuk $L_2$	80 mm
Verlengstuk $K_2$	7 mm
Verlengstuk $L_3$	230 mm
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M12
Voor vierkant $K_1$	7 mm
Voor draadschacht- $\varnothing d_2$	9 mm

Voor nominale schroefdraad- $\varnothing$ d <sub>1</sub> DIN 371	M9
Verlengstuk $\varnothing$ D <sub>4</sub>	15 mm
Voor opspanlengte l <sub>1</sub>	31 mm
Producttype	Verlengstuk