

SWISS TOOLS

**boorstanghouder links, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting – A-maat:  
63/15-180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610–320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
As-puntafstand f	27 mm
Afkoppellengte A-maat	180 mm
Reservedeel	P05
Minimale voorboor-Ø D <sub>1</sub> min	50 mm
Plaatafmeting	15
Schacht-Ø	63 mm
Nuttige lengte L <sub>N</sub>	158 mm
Opname	PSC
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Instelhoek κ	107,5 graden
Producttype	Boorstanghouder