



Zelfspannende boorhouder Spiro, Type: 65/10



Bestelgegevens

Bestelnummer	341010 65/10
GTIN	4019208198071
Artikelklasse	39R

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238

Technische beschrijving

Spanbereik	0,5 - 6,5 mm
Type	65/10
Boorhouderconus	B 10
Boorhouderlengte geopend	61,5 mm
Boorhouderlengte gesloten	68 mm
Grootste boorhouderconus-Ø	10,094 mm
Buiten-Ø	34 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos

