



Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 5L



Bestelgegevens

Bestelnummer	338450 5L
GTIN	4045197603531
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor nominale schroefdraad- \varnothing d_1 DIN 374/376	M9 – M10
Voor nominale schroefdraad- \varnothing d_1 DIN 371	M7
Verlengstuk \varnothing D_4	12,1 mm
Verlengstuk L_3	230 mm
Verlengstuk \varnothing D_3	7 mm
Voor draadschacht- \varnothing d_2	7 mm
Voor opspanlengte l_1	26 mm

Voor vierkant K ₁	5,5 mm
Verlengstuk L ₂	70 mm
Verlengstuk K ₂	5,5 mm
Producttype	Verlengstuk