



## Tapverlengstuk, Type: 7L



### Bestelgegevens

Bestelnummer	338400 7L
GTIN	4045197336729
Artikelklasse	32H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Verlengstuk $L_2$	80 mm
Voor opspanlengte $l_1$	31 mm
Voor vierkant $K_1$	7 mm
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 371	M9
Verlengstuk $\varnothing D_3$	9 mm
Verlengstuk $\varnothing D_4$	15 mm
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M12

Verlengstuk K <sub>2</sub>	7 mm
Verlengstuk L <sub>3</sub>	230 mm
Voor draadschacht-Ø d <sub>2</sub>	9 mm
Producttype	Verlengstuk