



## Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 10L



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 338450 10L    |
| GTIN          | 4045197603654 |
| Artikelklasse | 32H           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

|   |        |
|---|--------|
| Verlengstuk $K_2$   | 9 mm   |
| Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 374/376 | M16    |
| Verlengstuk $L_3$   | 230 mm |
| Verlengstuk $L_2$   | 90 mm  |
| Voor opspanlengte $l_1$                                   | 36 mm  |
| Verlengstuk $\varnothing D_4$                             | 18 mm  |
| Voor draadschacht- $\varnothing d_2$                      | 12 mm  |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Voor vierkant $K_1$           | 9 mm        |
| Verlengstuk $\varnothing D_3$ | 12 mm       |
| Producttype                   | Verlengstuk |