



Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 11



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 338450 11 |
| GTIN | 4045197603661 |
| Artikelklasse | 32H |

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Voor opspanlengte l_1 | 40 mm |
| Verlengstuk L_3 | 200 mm |
| Voor draadschacht- $\varnothing d_2$ | 14 mm |
| Verlengstuk L_2 | 90 mm |
| Voor vierkant K_1 | 11 mm |
| Verlengstuk $\varnothing D_3$ | 14 mm |
| Verlengstuk K_2 | 11 mm |

| | |
|---|-------------|
| Verlengstuk $\varnothing D_4$ | 22 mm |
| Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 374/376 | M18 |
| Producttype | Verlengstuk |