



Zelfspannende boorhouder Spiro, Type: 130



Bestelgegevens

Bestelnummer	341010 130
GTIN	4019208009421
Artikelklasse	39R

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238

Technische beschrijving

Boorhouderlengte gesloten	103 mm
Boorhouderlengte geopend	90,5 mm
Type	130
Spanbereik	1 - 13 mm
Boorhouderconus	B 16
Grootste boorhouderconus-Ø	15,733 mm
Buiten-Ø	50 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos

