



## Boorhouder met radiaalvergrendeling, Extra RV Kunststof uitvoering, Type: 10-3/8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	342200 10-3/8
GTIN	4019208415024
Artikelklasse	39R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Snelspanboorhouder met automatische radiaalvergrendeling. Geen extra vergrendeling meer nodig (met name bij klopboren).
  - Zeer ergonomisch, bedieningsvriendelijk, 6-kant voor sleutel.
  - Goede rondloopnauwkeurigheid.
  - Doorboorde uitvoering voor rechtsom en linksom draaien (schroefdraad M5 of M6).
- Uitgerust met aanloopbeveiliging.

### Technische beschrijving

Spanbereik	1 - 10 mm
Boorhouderlengte gesloten	60,9 mm
Maximaal machinevermogen	550 W
Type	10-3/8
Buiten-Ø	42,7 mm
Opname	3/8-24 inch
Boorhouderlengte geopend	55 mm
Radiaalvergrendeling	ja

Producttype

Boorhouder sleutelloos