



## Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, BT 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 16mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302965 16
GTIN	4250122615941
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.  
Alle schachten gebruineerd.

#### Toepassing:

**Met passpie** voor frees met langsgroef, bijv. DIN 841. **Met meeneemring** voor frees met dwarsgroef DIN 1880 en kopfreesen DIN 1830.

#### Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

#### Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 32 mm

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 16

Reserve-meeneemring nr. 309870: 16

Geschikte speciale sleutel nr. 309840: 16

### Technische beschrijving

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	16
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16

Buiten-Ø D	32 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Opname	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Meeneemring Voor doorn-Ø 16 mm	309870 16
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50