



## Meskopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 27mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	303045 27
GTIN	4250122616306
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.  
Alle schachten gebruineerd.

**Levering:**

Inclusief frees aantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

### Technische beschrijving

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Buiten-Ø D	58 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Opname	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-2

Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50