



## Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 32mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	303045 32
GTIN	4250122616320
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.  
Alle schachten gebruineerd.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

### Technische beschrijving

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Buiten-Ø D	78 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Opname	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-2

Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50