

**ER-spantang met afdichting en spuitnippels, ER 25, Nominale span-Ø d:  
12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308962 12
GTIN	4045197645159
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Afgedichte uitvoeringen met spuitopeningen alleen voor nominale Ø.

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	12 mm
Opname	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	429 E
Buiten-Ø D	26 mm
Totale lengte L	34 mm
Producttype	Spantang

