

Garant**HSK-koelvloeistofleiding, Voor HSK: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309880 40
GTIN	4045197273918
Artikelklasse	39Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciale O-ring tot 120 bar, hoekbeweeglijkheid van $\pm 1^\circ$, gepolijst, met 2 afdichtringen.

Koelvloeistofbestendige Viton®-afdichtingen.

- Fijngepolijst oppervlak, gehard en gebruineerd.
- Twee gepolijste overgangsradiussen.
- Volledige beweegbaarheid dankzij twee O-ringen.
- Veredelde draadhulzen met gewalste, sterk verdichte draadflanken.

Omschrijving:

HSK-koelvloeistofbuisje – klein onderdeel met groot effect! Bij tot wel enkele duizenden gereedschapswisselingen per dag is het belangrijk om een goede en vooral proceszekere aansluiting tussen koelvloeistofleiding en afdichting van de machinespindel te waarborgen.

T.b.v.:

HSK-gereedschapsopnames.

Technische beschrijving

Totale lengte L	29 mm
Schroefdraad M	M12×1
Geschikt voor opname	HSK 40
Ø D	8 mm
Maximale druk	120 bar

Hoekbeweeglijkheid	±1 graden
Oppervlaktebehandeling	Gepolijst
Producttype	Koelvloeistofslang

Accessoires

Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309890 40
---	-----------