

**Garant****HSK-koelvloeistofleiding, Voor HSK: 50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309880 50
GTIN	4045197273925
Artikelklasse	39Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciale O-ring tot 120 bar, hoekbeweeglijkheid van  $\pm 1^\circ$ , gepolijst, met 2 afdichtringen.

**Koelvloeistofbestendige Viton®-afdichtingen.**

- Fijngepolijst oppervlak, gehard en gebruineerd.
- Twee gepolijste overgangsradiussen.
- Volledige beweegbaarheid dankzij twee O-ringen.
- Veredelde draadhulzen met gewalste, sterk verdichte draadflanken.

**Omschrijving:**

**HSK-koelvloeistofbuisje** – klein onderdeel met groot effect! Bij tot wel enkele duizenden gereedschapswisselingen per dag is het belangrijk om een goede en vooral proceszekere aansluiting tussen koelvloeistofleiding en afdichting van de machinespindel te waarborgen.

**T.b.v.:**

HSK-gereedschapsopnames.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	33 mm
Schroefdraad M	M16x1
Ø D	10 mm
Geschikt voor opname	HSK 50
Maximale druk	120 bar

Hoekbeweeglijkheid	±1 graden
Oppervlaktebehandeling	Gepolijst
Producttype	Koelvloeistofslang

---

## Accessoires

Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 50	309890 50
---	-----------