



Basisdeel van de kopmeenemer met morseconus, Morseconus: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	327520 3
GTIN	4019208020075
Artikelklasse	35R

Omschrijving

Uitvoering:

- Punthoek 60°, spancirkel-Ø 8 – 80 mm.
- Een voorgespannen, axiaal verstelbaar schotelveerpakket compenseert verschillende centrumdieptes.
- É possível voltar a afiar a ponta sem problemas.
- Zonder centreerpunt, zonder meeneemschijven.
- Bij de basisdelen gr. 3 – 6 passen alle meeneemschijven nr. 327600 – 327650 en centreerpunten nr. 327660.
- Geschikt voor rechts- en linksom draaien.

Toepassing:

voor de opname in de spindelconus van de draaibank.

Opmerking:

Tegenstuk voor 321750 en 321770.

Maximale behuizings-Ø: 70 mm

Lengte vanaf spil: 54 mm

Gewicht: 1,6 kg

Technische beschrijving

Lengte vanaf spil	54 mm
Morseconus	3
Maximale behuizings-Ø	70 mm
Gewicht	1,6 kg

Producttype

Kopmeenemer