

Garant**HSK-koelvloeistofleiding, Voor HSK: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309880 100
GTIN	4045197273956
Artikelklasse	39Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciale O-ring tot 120 bar, hoekbeweeglijkheid van $\pm 1^\circ$, gepolijst, met 2 afdichtringen.

Koelvloeistofbestendige Viton®-afdichtingen.

- Fijngepolijst oppervlak, gehard en gebruineerd.
- Twee gepolijste overgangsradiussen.
- Volledige beweegbaarheid dankzij twee O-ringen.
- Veredelde draadhulzen met gewalste, sterk verdichte draadflanken.

Omschrijving:

HSK-koelvloeistofbuisje – klein onderdeel met groot effect! Bij tot wel enkele duizenden gereedschapswisselingen per dag is het belangrijk om een goede en vooral proceszekere aansluiting tussen koelvloeistofleiding en afdichting van de machinespindel te waarborgen.

T.b.v.:

HSK-gereedschapsopnames.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M24×1,5
Totale lengte L	43,5 mm
Ø D	16 mm
Geschikt voor opname	HSK 100
Maximale druk	120 bar

Hoekbeweeglijkheid	±1 graden
Oppervlaktebehandeling	Gepolijst
Producttype	Koelvloeistofslang

Accessoires

Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 100	309890 100
--	------------