



Basisdeel van de kopmeenemer met morseconus, Morseconus: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	327520 5
GTIN	4019208020099
Artikelklasse	35R

Omschrijving

Uitvoering:

- Punthoek 60°, spancirkel-Ø 8 – 80 mm.
- Een voorgespannen, axiaal verstelbaar schotelveerpakket compenseert verschillende centrumdieptes.
- É possível voltar a afiar a ponta sem problemas.
- Zonder centreerpunt, zonder meeneemschijven.
- Bij de basisdelen gr. 3 – 6 passen alle meeneemschijven nr. 327600 – 327650 en centreerpunten nr. 327660.
- Geschikt voor rechts- en linksom draaien.

Toepassing:

voor de opname in de spindelconus van de draaibank.

Opmerking:

Tegenstuk voor 321750 en 321770.

Maximale behuizings-Ø: 70 mm

Lengte vanaf spil: 56,5 mm

Gewicht: 2,8 kg

Technische beschrijving

Gewicht	2,8 kg
Maximale behuizings-Ø	70 mm
Lengte vanaf spil	56,5 mm
Morseconus	5

Producttype

Kopmeenemer