

**Freesdoornring, breed, Binnen-Ø×dikte b1: 32X2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309930 32X2
GTIN	4045197307361
Artikelklasse	37D

**Omschrijving****Uitvoering:**

2,0 – 60 mm breed. Van inzetstaal, gehard. buiten-Ø geslepen, eindvlakken gelept. De toegestane afwijking van de paralleliteit voor de breedte bedraagt IT 3, gerelateerd aan boring d1. Tolerantie van de ringbreedte  $\pm 0,1$  mm.

**Technische beschrijving**

Dikte b <sub>1</sub>	2 mm
Buiten-Ø	47 mm
Binnen-Ø	32 mm
Uitvoering	breed
Norm	DIN 2084
Producttype	Freesdoornring