

Freesdoornring, breed, Binnen-Ø×dikte b1: 16X20mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	309930 16X20
GTIN	4045197307170
Artikelklasse	37D

Omschrijving**Uitvoering:**

2,0 – 60 mm breed. Van inzetstaal, gehard. buiten-Ø geslepen, eindvlakken gelept. De toegestane afwijking van de paralleliteit voor de breedte bedraagt IT 3, gerelateerd aan boring d1. Tolerantie van de ringbreedte $\pm 0,1$ mm.

Technische beschrijving

Dikte b ₁	20 mm
Buiten-Ø	27 mm
Binnen-Ø	16 mm
Uitvoering	breed
Norm	DIN 2084
Producttype	Freesdoornring