

Freesdoornring, breed, Binnen- \varnothing x dikte b1: 40X20mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	309930 40X20
GTIN	4045197307507
Artikelklasse	37D

Omschrijving**Uitvoering:**

2,0 – 60 mm breed. Van inzetstaal, gehard. buiten- \varnothing geslepen, eindvlakken gelept. De toegestane afwijking van de paralleliteit voor de breedte bedraagt IT 3, gerelateerd aan boring d1. Tolerantie van de ringbreedte $\pm 0,1$ mm.

Technische beschrijving

Dikte b ₁	20 mm
Buiten- \varnothing	55 mm
Binnen- \varnothing	40 mm
Uitvoering	breed
Norm	DIN 2084
Producttype	Freesdoornring