

Freesdoornring, breed, Binnen-Ø×dikte b1: 22X5mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	309930 22X5
GTIN	4045197307224
Artikelklasse	37D

Omschrijving**Uitvoering:**

2,0 – 60 mm breed. Van inzetstaal, gehard. buiten-Ø geslepen, eindvlakken gelept. De toegestane afwijking van de paralleliteit voor de breedte bedraagt IT 3, gerelateerd aan boring d1. Tolerantie van de ringbreedte $\pm 0,1$ mm.

Technische beschrijving

Dikte b ₁	5 mm
Buiten-Ø	34 mm
Binnen-Ø	22 mm
Uitvoering	breed
Norm	DIN 2084
Producttype	Freesdoornring