

**Freesdoornring, breed, Binnen-Ø×dikte b1: 32X20mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 309930 32X20  |
| GTIN          | 4045197307422 |
| Artikelklasse | 37D           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

2,0 – 60 mm breed. Van inzetstaal, gehard. buiten-Ø geslepen, eindvlakken gelept. De toegestane afwijking van de paralleliteit voor de breedte bedraagt IT 3, gerelateerd aan boring d1. Tolerantie van de ringbreedte  $\pm 0,1$  mm.

**Technische beschrijving**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dikte b <sub>1</sub> | 20 mm          |
| Buiten-Ø             | 47 mm          |
| Binnen-Ø             | 32 mm          |
| Uitvoering           | breed          |
| Norm                 | DIN 2084       |
| Producttype          | Freesdoornring |